

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9306.000

Ex-skap

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9306.000 - Ex-skap Rustfritt stål, tom kapsling med fastskrudd lokk

Ex-skap med fastskrudd deksel, rustfritt stål



Funksjoner

Art.nr	KEL 9306.000
Utførelse	Ex-skap
Anvendelsesområder	Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+80 °C De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), silikontetting skummet helt rundt
Overflate	Kapsling: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Leveringsomfang	Skap Lokk
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 300 mm Dybde: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Ja

Funksjoner

Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Ja
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	3,7 kg
Bruttvekt	3,9 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Produktbeskrivelse	KE Ex-skap, BHD: 300x300x120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, tom kapsling med fastskrudd lokk

Godkjenninger

Godkjenninger	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
---------------	--