


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004 Samleskinneholder

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Samleskinneholder for flatkobberskinner

For flatkobberskinner inntil 800 A.

Funksjoner

Art.nr	SV 9340.004
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Måledriftsspenning	1000 V, 3~
Henvisning til best.nr.	Ved bruk av samleskinner 12 x 5/10 mm er avstandsstykket 9340.090 nødvendig i tillegg For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Elektriske verdier UL (SCCR)	22 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
Polantall	4-polet
Pakker for best.nr.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Med innvendig feste	Ja
Mellomavstand til samleskinnene	60 mm
Passer for samleskinner	12 x 5 - 30 x 10

Funksjoner

Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,84 kg
Bruttovekt	0,915 kg
Tolltariffnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivelse	SV Samleskinneholder, 4-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm, Utførelse UL

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK