

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.050 Samleskinneholder

Stat: 20.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.050 - Samleskinneholder for flatkobberskinner

For flatkobberskinner inntil 800 A.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9340.050
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Måledriftsspenning	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektriske verdier UL (SCCR)	14 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 12 x 5/10 mm 22 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 12 x 5/10 mm 25 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm 50 kA - 600 V, holderavstand 350 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7 54 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 73 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
Henvisning til best.nr.	For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn
Polantall	3-polet

# Funksjoner

---

Pakker for best.nr.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Med innvendig feste	Ja
Mellomavstand til samleskinnene	60 mm
Passer for samleskinner	12 x 5 - 30 x 10
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,668 kg
Bruttovekt	0,72 kg
Tolltariffnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivelse	SV samleskinneholder, 3-polet, 60 mm senteravstand, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm, UL-versjon

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---