


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270 OM-bærer

Stat: 14.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM-bærer uten kontaktsystem

For montering av koblingsapparater med ekstern strømforsyning.

Funksjoner

Art.nr	SV 9340.270
Utførelse	uten kontaktsystem
Produktbeskrivelse	For montering av koblingsenheter med ekstern strømforsyning.
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	Chassis: RAL 7035
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Bæreskinnetype	støtteramme, 1 x TS 55D-V
Polantall	3-polet
Bæreramme-støtte	Ja
Dimensjoner	Bredde: 55 mm Høyde: 272 mm
Bæreskinner antall/høyde	1 / 10 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Bæreram (B x H)	55 mm x 237 mm
Godkjenninger	UL
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,25 kg
Bruttovekt	0,258 kg
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Funksjoner

Produktbeskrivelse	SV OM-bærer, BH: 55x272 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 55D-V, uten kontaktsystem
--------------------	--

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---