

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.410 OM-adapter

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.410 - OM-adapter med tilkoblingsledninger



Funksjoner

| | |
|--|--|
| Art.nr | SV 9340.410 |
| Utførelse | med tilkoblingsledning |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 |
| Farge | Chassis: RAL 7035 |
| Tilkoblingsledninger (AWG) | AWG 6 |
| Driftsstrøm maks. | 65 A |
| Måledriftsspenning | 690 V, 3~ |
| Henvisning | De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser |
| Elektriske verdier UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7 |
| For skinneresystemer med senteravstand | 60 mm |
| Lengde tilkoblingskabel | 130 mm |
| Bæreskinnetype | uten støtteramme, 1 x TS 55E |
| Polantall | 3-polet |
| Dimensjoner | Bredde: 55 mm Høyde: 208 mm |

Funksjoner

| | |
|--------------------------|---|
| Bæreskinner antall/høyde | 1 / 10 mm |
| Passer for samleskinner | Høyde: 5, 10 mm |
| Godkjenninger | UL |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,317 kg |
| Bruttovekt | 0,36 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,116 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivelse | SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 6, BH: 55x208 mm, bæreskinnetype TS 55E |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |