

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560 OM-adapter

Stat: 29.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - OM-adapter med trekkfjærklemmer



Funksjoner

Art.nr	SV 9340.560
Utførelse	med trekkfjærklemmer
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	Chassis: RAL 7035
Driftsstrøm maks.	32 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For skinner med senteravstand	60 mm
Bæreskinnetype	støtteramme, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Polantall	3-polet
Bæreramme-støtte	Ja
Dimensjoner	Bredde: 45 mm Høyde: 272 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 6 mm ²
Bæreskinner antall/høyde	2 / 10 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Bæreram (B x H)	45 mm x 237 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	0,28 kg
Bruttovekt	0,293 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,027
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, trekkfjærklemmer 1,5-6 mm ² , BH: 45x272 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 45D, TS 45D-V

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK