

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.620 OM-adapter

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.620 - OM-adapter med trekkfjærklemmer



Funksjoner

Art.nr	SV 9340.620
Utførelse	med trekkfjærklemmer
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	Chassis: RAL 7035
Driftsstrøm maks.	65 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For skinner med senteravstand	60 mm
Bæreskinnetype	uten støtteramme, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D
Polantall	3-polet
Henvvisning til best.nr.	Iht. oppvarmingstest iht. IEC 61 439-1 er en strømbelastning på inntil 80 A mulig
Dimensjoner	Bredde: 55 mm Høyde: 208 mm
Tilkobling av rundledere	2,5 - 16 mm ²
Bæreskinner antall/høyde	2 / 10 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	0,299 kg
Bruttovekt	0,348 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,059
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, trekkfjærklemmer 2,5-16 mm ² , BH: 55x208 mm, bæreskinnetype TS 55E, TS 55D

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK