

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.700 OM-adapter

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.700 - OM-adapter med tilkoblingsledninger

## Funksjoner

|  |  |
|--|--|
| Art.nr                                 | SV 9340.700  |
| Utførelse                              | med tilkoblingsledning   |
| Materiale                              | polyamid<br>Brannsikkerhet iht. UL 94-V0   |
| Farge                                  | Chassis: RAL 7035  |
| Tilkoblingsledninger (AWG)             | AWG 6  |
| Driftsstrøm maks.                      | 65 A   |
| Måledriftsspenning                     | 690 V, 3~  |
| Elektriske verdier UL (SCCR)           | 30 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 60 A, JDDZ/7<br>30 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7<br>65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7 |
| For skinneresystemer med senteravstand | 60 mm  |
| Lengde tilkoblingskabel                | 130 mm   |
| Bæreskinnetype                         | uten støtteramme, 1 x 7,5 x 35 mm  |
| Henvisning                             | De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser   |
| Polantall                              | 3-polet  |
| Dimensjoner                            | Bredde: 75 mm<br>Høyde: 208 mm   |
| Bæreskinner antall/høyde               | 1 / 7,5 mm   |
| Passer for samleskinner                | Høyde: 5, 10 mm  |
| Godkjenninger                          | UL   |
| Pakkeenhet                             | 1 stk.   |
| Nettvekt                               | 0,259 kg   |

## Funksjoner

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Bruttovekt              | 0,42 kg  |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,116  |
| Tolltariffnummer        | 85369095   |
| ETIM 9                  | EC001531   |
| ECLASS 8.0              | 27370304   |
| Produktbeskrivelse      | SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 6, BH: 75x208 mm, 2 insert strips, metall bæreskinnetype |

## Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK           |