



SV 9340.820 - Tvillingledninger for OM-adapter med trekkfjærklemme 2,5 – 16 mm²

Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter.



Funksjoner

Art.nr	SV 9340.820
Produktbeskrivelse	Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter.
Materiale	Isolasjon PVC Temperaturbestandig inntil 105 °C Tilkoblingsender er ultralydsammenpresset på begge sider
AWG	AWG 10 = 5,26 mm ² × 6 mm ²
Henvisning	AWG = American Wire Gauges
Dimensjoner	Lengde: 140 mm, 250 mm
Pakkeenhet	6 stk.
Nettovekt	0,138 kg
Bruttovekt	0,16 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,013
Tolltariffnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tvillingledninger, AWG 10, L1: 140 mm, L2: 250 mm

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK