

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.830 Tvillingledninger

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.830 - Tvillingledninger for OM-adapter med trekkfjærklemme 2,5 – 16 mm²

Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter.



Funksjoner

Art.nr	SV 9340.830
Produktbeskrivelse	Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter.
Materiale	Isolasjon PVC Temperaturbestandig inntil 105 °C Tilkoblingsender er ultralydsammenpresset på begge sider
AWG	AWG 8 = 8,37 mm ² 10 mm ²
Henvisning	AWG = American Wire Gauges
Dimensjoner	Lengde: 140 mm, 250 mm
Pakkeenhet	6 stk.
Nettovekt	0,18 kg
Bruttovekt	0,248 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,02
Tolltariffnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tvillingledninger, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK