

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.830 Tvillingledninger

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.830 - Tvillingledninger for OM-adapter med trekkfjærklemme 2,5 – 16 mm<sup>2</sup>

Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter.



## Funksjoner

Art.nr	SV 9340.830
Produktbeskrivelse	Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter.
Materiale	Isolasjon PVC Temperaturbestandig inntil 105 °C Tilkoblingsender er ultralydsammenpresset på begge sider
AWG	AWG 8 = 8,37 mm <sup>2</sup>   10 mm <sup>2</sup>
Henvisning	AWG = American Wire Gauges
Dimensjoner	Lengde: 140 mm, 250 mm
Pakkeenhet	6 stk.
Nettovekt	0,18 kg
Bruttovekt	0,248 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,02
Tolltariffnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tvillingledninger, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK