

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.910 OM-adapter

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.910 - OM-adapter med pluggbar ledningsavgang



## Funksjoner

Art.nr	SV 9340.910
Utførelse	med pluggbar ledningsavgang
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	Chassis: RAL 7035
Leveringsomfang	Plugg med tilkoblingsmulighet for 3 hovedkontakter (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Driftsstrøm maks.	25 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For skinner med senteravstand	60 mm
Bæreskinnetype	støtteramme, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Polantall	3-polet
Connector outlet	Plugg med tilkoblingsmulighet for 3 hovedkontakter (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Dimensjoner	Bredde: 45 mm Høyde: 208 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Bæreskinner antall/høyde	2 / 10 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Bæreram (B x H)	45 mm x 170 mm

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,201 kg
Bruttovekt	0,289 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,025
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polet, med plug-in kabel-Øutlet, BH: 45x208 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 45D, TS 45D-V

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK