

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.930 OM-adapter

Stat: 11.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.930 - OM-adapter med pluggbar ledningsavgang



Funksjoner

Art.nr	SV 9340.930
Utførelse	med pluggbar ledningsavgang
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	Chassis: RAL 7035
Leveringsomfang	Plugg med tilkoblingsmulighet for 3 hovedkontakter (1,5 - 4 mm ²)
Driftsstrøm maks.	25 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For skinner med senteravstand	60 mm
Bæreskinnetype	støtteramme, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Polantall	3-polet
Connector outlet	Plugg med tilkoblingsmulighet for 3 hovedkontakter (1,5 - 4 mm ²)
Dimensjoner	Bredde: 55 mm Høyde: 208 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 4 mm ²
Bæreskinner antall/høyde	2 / 10 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Bæreram (B x H)	55 mm x 170 mm

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,3 kg
Bruttovekt	0,332 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,025
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polet, med plug-in kabel-Øutlet, BH: 55x208 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 55D, TS 55D-V

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK