

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.950

# Skrusikringselement D-Switch

Stat: 11.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.950 - Skrusikringselement D-Switch

Med integrert visuell sikringsovervåking ved hjelp av blinkvarsler og indikering av driftsstatusen.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9340.950
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	Chassis: RAL 7035 Sikringsplugg: RAL 7001
Leveringsomfang	Inkl. reduksjonslåsefjærer for sikringer D 01- og 10 x 38 mm.
Henvisning	Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
For skinner med senteravstand	60 mm
Henvisning	For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) Med integrert visuell sikringsovervåking ved hjelp av blinkvarsler og indikering av driftsstatus samt kabelføring for leder inntil 6 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsinnsatser	D 01 (med reduksjonsstykke) D 02 (med neozed-passhylse) 10 x 38 (med reduksjonslåsefjær)
Fuse inserts footnote	Ved bruk av D 01- og 10 x 38 mm-sikringer er det nødvendig å bruke reduksjonsstykker. D 01-sikringer kan valgfritt brukes med passhylse for D 02-sokkel.
Merkestrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	400 V
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Dimensjoner	Bredde: 27 mm Høyde: 226 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskiner	Høyde: 5, 10 mm

# Funksjoner

Spenningsområde for lysmelder	100 - 400 V
Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Pakkeenhet	3 stk.
Nettovekt	0,975 kg
Bruttovekt	1,04 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,066
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivelse	SV Skrusikringselementer, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-25 mm <sup>2</sup>

# Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring