

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9341.050

Samleskinneholder PLS

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9341.050 - Samleskinneholder PLS

For PLS spesial-samleskinner 800 A / 1600 A, 3- og 4-polet, overbyggbar.

Funksjoner

Art.nr	SV 9341.050
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Måledriftsspenning	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Henvisning til best.nr.	For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Elektriske verdier UL (SCCR)	14 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne PLS 800 22 kA - 600 V, holderavstand 200 mm, samleskinne PLS 800 50 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 800, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 50 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 800, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, holderavstand 150 mm, samleskinne PLS 800, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, holderavstand 150 mm, samleskinne PLS 800, sikring klasse maks. 600 A, JDDZ/7
Mulighet for overbygging	Ja
Polantall	3-polet
Passer for samleskinner	PLS 800
Pakker for best.nr.	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Med innvendig feste	Ja
Mellomavstand til samleskinnene	60 mm

Funksjoner

Godkjenninger	UL
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,32 kg
Bruttovekt	0,368 kg
Tolltariffnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivelse	SV Samleskinneholder, PLS 800, 3-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, Utførelse UL

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK