


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.004

Samleskinneholder PLS

Stat: 30.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.004 - Samleskinneholder PLS

For PLS spesial-samleskinner 800 A / 1600 A, 3- og 4-polet.



Funksjoner

Art.nr	SV 9342.004
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Måledriftsspenning	1000 V, 3~
Henvisning til best.nr.	For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 480 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 1600, automatsikring maks. 1200 A, DIVQ/7
Samleskinneholder-utførelse	PLS 1600 PLUS
Polantall	4-polet
Passer for samleskinner	PLS 1600
Pakker for best.nr.	3516.000 3527.000 3528.010 3529.000
Med innvendig feste	Ja
Mellomavstand til samleskinnene	60 mm
Godkjenninger	UL
Pakkeenhet	4 stk.

Funksjoner

Nettovekt	2,2 kg
Bruttovekt	2,321 kg
Tolltariffnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivelse	SV Samleskinneholder, PLS 1600, 4-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, Utførelse UL

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
