

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.050

## Samleskinneholder PLS

Stat: 14.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.050 - Samleskinneholder PLS

For PLS spesial-samleskinner 800 A / 1600 A, 3- og 4-polet, overbyggbar.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9342.050
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Måledriftsspenning	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektriske verdier UL (SCCR)	25 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne PLS 1600 30 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 1600 35 kA - 600 V, holderavstand 150 mm, samleskinne PLS 1600 65 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 1600, sikring klasse L maks. 1400 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, holderavstand 100 mm, samleskinne PLS 1600, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
Henvisning til best.nr.	For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Mulighet for overbygging	Ja
Polantall	3-polet
Passer for samleskinner	PLS 1600
Pakker for best.nr.	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Med innvendig feste	Ja
Mellomavstand til samleskinnene	60 mm
Godkjenninger	UL
Pakkeenhet	4 stk.

## Funksjoner

---

Nettovekt	0,56 kg
Bruttovekt	0,601 kg
Tolltariffnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivelse	SV Samleskinneholder, PLS 1600, 3-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, Utførelse UL

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK