

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200 Tilkoblingsadapter

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.200 - Tilkoblingsadapter

For skinneresystemer med 60 mm senteravstand.

Funksjoner

Art.nr	SV 9342.200
Materiale	Avdekning: ABS Chassis: Polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Driftsstrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 65 A, NLRV/7
Effekt-utgang	oppe
For skinneresystemer med senteravstand	60 mm
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse Merkedriftsspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050
Polantall	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 20 mm Høyde: 215 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	2,5 - 10 mm ²
Tilkobling av runde kabler, entrådet	2,5 - 10 mm ²
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	2,5 - 10 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm

Funksjoner

Godkjenninger	UL
For skinnetykkelse	10 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,199 kg
Bruttvekt	0,206 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,019
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Tilkoblingsadapter, 63 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutet oppe, for tilkobling av rundkabler 2,5-10 mm ²

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK