

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.311 Tilkoblingsblokk

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.311 - Tilkoblingsblokk

For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner. Egnert for samleskinner 12 x 5 til 30 x 10 mm og PLS 800/1600.

Funksjoner

Art.nr	SV 9342.311
Produktbeskrivelse	Egnert for samleskinner 12 x 5 til 30 x 10 mm og PLS 800/1600.
Materiale	Chassis: Polyamid Avdekning: ABS Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	3 klemmer inkl. avdekning
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 5 mm skinnetykkelse (B x H)	33 x 26 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 10 mm skinnetykkelse (B x H)	33 x 22 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Driftsstrøm maks.	800 A
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 480 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
Henvisning	Med overspenningskategori III oppnås en merkedriftsspenning på 1000 V (AC). Ved bruk av klemmen på 2-polede samleskinnesystemer (SV 9340.040) må klemmen for tilkoblingen på PE-samleskinnen dreies 180°.
Dimensjoner	Bredde: 50 mm Høyde: 88 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	95 - 185 mm ²

Funksjoner

Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	95 - 300 mm ²
Pakkeenhet	3 stk.
Nettovekt	1,227 kg
Bruttovekt	1,431 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,096
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tilkoblingsblokk, 800 A, 690 V, 1-polet, effekt-utgang oppe/nede, for tilkobling av rundkabler 90-300 mm ² , klemrom BH: 33x21/26 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK