

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

Tilkoblingsadapter-utvidelsessett

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.324 - Tilkoblingsadapter-utvidelsessett for 4-polet oppbygging

1-polet påbyggingsmodul for å utvide den 3-polede tilkoblingsadapteren (SV 9342.310/9342.320) for 4-polet oppbygging.

Funksjoner

Art.nr	SV 9342.324
Produktbeskrivelse	1-polet påbyggingsmodul for å utvide den 3-polede tilkoblingsadapteren for 4-polet oppbygging.
Materiale	Avdekning: ABS Chassis: Polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Driftsstrøm maks.	1 600 A
Måledriftsspenning	690 V, 1~
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 480 V, automatsikring maks. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
For skinner med senteravstand	60 mm
Polantall	1-polet
Pakker for best.nr.	9342.320
Dimensjoner	Bredde: 85 mm Høyde: 270 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 5 mm skinnetykkelse (B x H)	65 x 27 mm

Funksjoner

Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	65 x 22 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 10 mm skinnetykkelse (B x H)	65 x 22 mm
For skinnetykkelse	240 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,199 kg
Bruttvekt	1,271 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,136
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Tilkoblingsadapter, 1600 A, 690 V, 1-polet, utvidelsesett, for SV 9342320 (4-polet oppbygging), klemrom BH: 65x22/27 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK