

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CB-apparatadapter

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

Funksjoner

Art.nr	SV 9342.410
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Driftsstrøm maks.	100 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 100 A, NLRV/7
Effekt-utgang	nede
For skinner med senteravstand	60 mm
Polantall	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 72 mm Høyde: 210 mm
Tilkobling av rundledere	10 - 35 mm ²
Passer for samleskiner	Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskiner (B x H)	10 x 7,8 mm
Egnet for produsent (type)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Godkjenninger	UL

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,57 kg
Bruttovekt	0,576 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,114
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB-apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, for tilkobling av rundkabler 10-35 mm ² , klemrom BH: 10x7,8 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK