

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.510 CB-apparatadapter

Stat: 28.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.510 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

Funksjoner

Art.nr	SV 9342.510
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Klemmeavdekning Glidemuttere
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Driftsstrøm maks.	160 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Effekt-utgang	nede
For skinneresystemer med senteravstand	60 mm
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Polantall	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 90 mm Høyde: 215 mm
Tilkobling av rundledere	35 - 120 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	18,5 x 15,5 mm

Funksjoner

Egnet for produsent (type)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,778 kg
Bruttovekt	0,82 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,202
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB-apparatadapter, 160 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, for tilkobling av rundkabler 35-120 mm ² , klemrom BH: 18,5x15,5 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK