


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.570

Tilkoblingsvinkel

Stat: 26.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.570 - Tilkoblingsvinkel for CB-apparatadapter

Forhåndskonfeksjonert, laminert flatkobber for tilkobling av vanlige effektbrytere.



Funksjoner

Art.nr	SV 9342.570
Produktbeskrivelse	Forhåndskonfeksjonert, laminert flatkobber for tilkobling av vanlige effektbrytere (MCCB).
Materiale	Elektrolyttkobber F20
Henvisning	Universell bruk for koblingsapparater med en måldifferanse mellom festeflate og overkant kontaktnivå på 20 ± 5 mm.
Pakker for best.nr.	9342.500 9342.510 9342.540 9342.550
Utførelse laminert flatkobber	Antall lameller: 6 Lamellbredde: 9 mm Lamelltykkelse: 0,8 mm
Egnet for produsent (type)	ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Pakkeenhet	3 stk.
Nettovekt	0,096 kg
Bruttovekt	0,103 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,032
Tolltariffnummer	85446010

Funksjoner

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
Produktbeskrivelse	SV Tilkoblingsvinkel E-Cu, for CB-apparatadapter, SV 9342500/510/540/550

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---