

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.040

NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.040 - NH-sikrings-lastskillebryter med elektromekanisk sikringsovervåkning (MSÜ)

Funksjoner

Art.nr	SV 9343.040
Utførelse	For 60 mm busbar systems
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 13 mm Klemmeromhøyde: 13 mm
For skinneresystemer med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Merkestrøm maks.	160 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 106 mm Høyde: 194 mm
Tilkobling av rundledere	4 - 95 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	4 - 95 mm ²

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,2 kg
Bruttovekt	1,311 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,2
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, med elektromekanisk sikringsovervåkning

Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK