

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.000

NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 19.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.000 - NH-sikrings-lastskillebryter

Funksjoner

Art.nr	SV 9344.000
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 13 mm Klemmeromhøyde: 13 mm
for mounting plate assembly	Ja
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Merkestrøm maks.	160 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For NH-størrelse	00
Henvisning	De angitte tekniske dataene kan avvike fra UR-anvendelser. Anvendelser iht. UR kun i forbindelse med "Special Purpose Fuses".
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 106 mm Høyde: 194 mm
Tilkobling av rundledere	4 - 95 mm ²
Polantall	3-polet
Round conductor cross-section	4 - 95 mm ²
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0.7
Bruttovekt	0.74

Funksjoner

Kobberandel (kg / stk.)	0.15
Tolltariffnummer	85369095
EAN	4028177540507
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
