


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.000

## NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 30.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.000 - NH-sikrings-lastskillebryter

## Funksjoner

Art.nr	SV 9344.000
Utførelse	For montasjeplateoppbygging
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 13 mm Klemmeromhøyde: 13 mm
for mounting plate assembly	Ja
Henvisning	De angitte tekniske dataene kan avvike fra UR-anvendelser. Anvendelser iht. UR kun i forbindelse med "Special Purpose Fuses".
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Merkestrøm maks.	160 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 106 mm Høyde: 194 mm
Tilkobling av rundledere	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,7 kg

## Funksjoner

---

Bruttovekt	0,74 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,15
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, for montasjeplateoppbygging

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK