

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.010

NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.010 - NH-sikrings-lastskillebryter

Funksjoner

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art.nr | SV 9344.010 |
| Utførelse | For montasjeplateoppbygging |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt |
| Farge | Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001 |
| Klemrom for laminerte kobberskinner | Bredde på klemmerommet: 20 mm Klemmeromhøyde: 5 mm |
| for mounting plate assembly | Ja |
| Effekt-utgang | oppe/nede |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | Skrue M8 |
| Merkestrøm maks. | 160 A |
| Måledriftsspenning | 690 V, 3~ |
| For NH-størrelse | 00 |
| Henvisning | De angitte tekniske dataene kan avvike fra UR-anvendelser. Anvendelser iht. UR kun i forbindelse med "Special Purpose Fuses". |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser) |
| Dimensjoner | Bredde: 106 mm Høyde: 194 mm |
| Tilkobling av rundledere | 10 - 95 mm ² |
| Polantall | 3-polet |
| Tverrsnitt rund leder | 10 - 95 mm ² |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 0,74 kg |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|--|
| Bruttovekt | 0,76 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,15 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Produktbeskrivelse | SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, skrue M8, for montasjeplateoppbygging |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |