

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.130

# NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 26.06.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.130 - NH-sikrings-lastskillebryter med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

## Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 9344.130
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 32 mm Klemmeromhøyde: 10 mm
for mounting plate assembly	Ja
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M10
Merkestrøm maks.	250 A
Måledriftsspenning	400 V - 690 V, 3~
For NH-størrelse	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 184 mm Høyde: 298 mm
Tilkobling av rundledere	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Polantall	3-polet
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2.3
Bruttovekt	2.343
Kobberandel (kg / stk.)	0.3

# Funksjoner

---

Tolltariffnummer	85365080
EAN	4028177540620
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---