

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.610 Rammeklemme

Stat: 09.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.610 - Rammeklemme for NH-sikringslastskillebrytere

For NH-skillebrytere gr. 1 til 3 med skruetilkobling, for direkte tilkobling av rundkabler og sektorkabler, samt laminerte kobberskinner.



## Funksjoner

Art.nr	SV 9344.610
Produktbeskrivelse	For direktetilkobling av runde kabler og sektorkabler samt laminerte kobberskinner. Egnet for NH-sikringslastskillebrytere med skruetilkobling.
Materiale	Støpt messing
Overflate	Forniklet
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 20 mm Klemmeromhøyde: 14 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
For byggestørrelse	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av rundledere	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt rund leder	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Pakkeenhet	3 stk.
Nettovekt	0,171 kg
Bruttovekt	0,175 kg

# Funksjoner

---

Tolltariffnummer	73182900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Produktbeskrivelse	SV rammeklemme, for NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 1 (med skrue terminal), for tilkobling av rundkabler 35-150 mm <sup>2</sup> , klemrom BH: 20x14 mm