

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005 Sikringsholder

Stat: 29.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Sikringsholder 31 A til 60 A

Sikringsholder opptil 60 A, 3-polet, enkel montasje på apparatbæreskiner eller via OM-apparatadapter på samleskiner.

Funksjoner

Art.nr	SV 9345.005
Utførelse	For sikringstype klasse CC
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Tilkobling for rundkabel	AWG 8 - 18
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
For sikringstype (Class)	CC
Merkestrøm maks.	30 A
Måledriftsspenning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Henvisning	Egnet for montering på apparatbæreskiner 35 mm (7,5/15 mm høy) iht. DIN EN 60 715 eller RiLine apparatadapter-kombinasjoner (OM-adapter/-bærer)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Henvisning til best.nr.	Ikke egnet for sikringer på 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6
Dimensjoner	Bredde: 54 mm Høyde: 81 mm
Tilkobling av rundledere	0,75 - 25 mm ²
Passer for sikringer	Diameter mm: 10 mm Lengde: 38 mm
Spenningsområde for lysmelder	110 - 600 V

Funksjoner

Elektriske verdier UL (SCCR)	200 kA - 600 V, sikring klasse CC maks. 30 A, JDDZ/7
Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	0,75 - 25 mm ²
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,4 kg
Bruttovekt	0,634 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,018
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Sikringsholder Class CC, 30 A, 600 V, 3-polet (60 mm)

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK