

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.035 Sikringsholder

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.035 - Sikringsholder 31 A til 60 A

Sikringsholder opptil 60 A, 3-polet, enkel montasje på apparatbæreskiner eller via OM-apparatadapter på samleskiner.

Funksjoner

Art.nr	SV 9345.035
Utførelse	For sikringstype klasse J
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Tilkobling for rundkabel	AWG 1 - 14
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
For sikringstype (Class)	J
Merkestrøm maks.	60 A
Måledriftsspenning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Henvisning	Egnet for montering på apparatbæreskiner 35 mm (7,5/15 mm høy) iht. DIN EN 60 715 eller RiLine apparatadapter-kombinasjoner (OM-adapter/-bærer)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Dimensjoner	Bredde: 120 mm Høyde: 118 mm
Tilkobling av rundledere	2,5 - 50 mm ²
Passer for sikringer	Diameter mm: 27 mm Lengde: 60 mm
Spenningsområde for lysmelder	110 - 600 V
Elektriske verdier UL (SCCR)	200 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 60 A, JDDZ/7

Funksjoner

Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	2,5 - 50 mm ²
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	1,24 kg
Bruttovekt	1,28 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,118
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Sikringsholder Class J, 60 A, 600 V, 3-polet (60 mm)

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK