

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040 Sikringsholder

Stat: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - Sikringsholder 30 A

3-polet, for skinnesystemer med 60 mm skinneavstand.

Funksjoner

Art.nr	SV 9345.040
Utførelse	For sikringstype klasse CC
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Tilkobling for rundkabel	AWG 10 - 16
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
For sikringstype (Class)	CC
Merkestrøm maks.	30 A
Måledriftsspenning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Henvisning	Ikke egnet for sikringer på 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6
Test specification	UL 4248-4
Dimensjoner	Bredde: 27 mm Høyde: 200 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 6 mm ²
Passer for sikringer	Diameter mm: 10 mm Lengde: 38 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Spenningsområde for lysmelder	110 - 600 V
Elektriske verdier UL (SCCR)	200 kA - 600 V, sikring klasse CC maks. 30 A, JDDZ/7
Polantall	3-polet

Funksjoner

Tverrsnitt rund leder	1,5 - 6 mm ²
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,4 kg
Bruttovekt	0,84 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,032
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Sikringsholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-polet, (60 mm)

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring UK