

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.614 CB-apparatadapter

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.614 - CB-apparatadapter 4-polet

## Funksjoner

Art.nr	SV 9345.614
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsbånd Glidemuttere
Driftsstrøm maks.	250 A
Måledriftsspenning	690 V, 4~
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 480 V, automatsikring maks. 250 A, DIVQ/7
Effekt-utgang	nede
For skinner med senteravstand	60 mm
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Polantall	4-polet
Dimensjoner	Bredde: 140 mm Høyde: 310 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Egnet for produsent (type)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,405 kg

## Funksjoner

---

Bruttovekt	2,526 kg
Kobberandel (kg / stk.)	1,134
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 4-polet, effekt-utgang nede, med tilkoblingsbånd

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK