

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.724 CB-apparatadapter

Stat: 19.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.724 - CB-apparatadapter 4-polet

Funksjoner

Art.nr	SV 9345.724
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Avstandsstykke Tilkoblingsskruer
Driftsstrøm maks.	500 A
Måledriftsspenning	690 V, 4~
Effekt-utgang	nede
For skinner med senteravstand	60 mm
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Polantall	4-polet
Dimensjoner	Bredde: 185 mm Høyde: 300 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Egnet for produsent (type)	Eaton
Egnet for produsent (type)	Eaton (NZM3-4-XKR130)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3.419
Bruttovekt	3.542
Kobberandel (kg / stk.)	2.16
Tolltariffnummer	85369095

Funksjoner

EAN	4028177684539
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---