

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.730 CB-apparatadapter

Stat: 13.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.730 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.



## Funksjoner

Art.nr	SV 9345.730
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsbånd Glidemuttere
Driftsstrøm maks.	400 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 480 V, automatsikring maks. 400 A, DIVQ/7
Effekt-utgang	nede
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Polantall	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 140 mm Høyde: 345 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm

# Funksjoner

---

Egnet for produsent (type)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Godkjenninger	UL
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	2,831 kg
Bruttvekt	2,963 kg
Kobberandel (kg / stk.)	1,533
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB-apparatadapter, 400 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, med tilkoblingsbånd

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK