

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.000

NH-sikringslastskillelist

Stat: 15.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.000 - NH-sikringslastskillelist



Funksjoner

| | |
|-------------------------------|---|
| Art.nr | SV 9346.000 |
| Materiale | Glassfiberforsterket polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: forsølvet hardkobber |
| Farge | Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016 |
| Leveringsomfang | 3 festekroker |
| For skinner med senteravstand | 60 mm |
| Effekt-utgang | oppe/nede |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | Rammeklemme |
| Merkestrøm maks. | 160 A |
| Måledriftsspenning | 690 V, 3~ |
| For NH-størrelse | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser) |
| Dimensjoner | Bredde: 50 mm Høyde: 400 mm |
| Tilkobling av rundledere | 2,5 - 95 mm ² |
| Passer for samleskinner | Høyde: 5, 10 mm |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|---|
| Polantall | 3-polet |
| Tverrsnitt rund leder | 2,5 - 95 mm ² |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 1,1 kg |
| Bruttovekt | 1,3 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,75 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Produktbeskrivelse | SV NH Sikringslastskillelister, gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, 60 mm |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | CQC-CCC |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |