

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9346.010

# NH-sikringslastskillelist

Stat: 10.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.010 - NH-sikringslastskillelist



## Funksjoner

Art.nr	SV 9346.010
Materiale	Glassfiberforsterket polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016
Leveringsomfang	3 festekroker
For skinner med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M8
Merkestrøm maks.	160 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 50 mm Høyde: 400 mm
Tilkobling av rundledere	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm

## Funksjoner

Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,2 kg
Bruttovekt	1,294 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,73
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivelse	SV NH Sikringslastskillelister, gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, skrue M8, 60 mm

## Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK