

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.000

RiLineX koblingssett

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.000 - RiLineX koblingssett for Board

RiLineX rekkeforbindelse for 3-polet komplett board, kan brukes for 550 A og 800 A. Består av skinnekontakt og berøringsbeskyttelse. For enkel, boringsfri sammenkobling av board mellom to sammenkoblede VX-skap.



Funksjoner

Art.nr	RX 9360.000
Fordeler	Tidsbesparelser takket være heldigitale produktdata Mindre installasjonstid takket være forhåndsmontert komplett board Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC Testet og sertifisert i henhold til IEC og UL Enkel utvidelse og feltjustering
Materiale	Overdel: Stålplate, forsinket Kontaktplate: E-Cu, fortinnet Frontavdekning: Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 35745
Leveringsomfang	3 skinneforbindere 1 frontavdekning 1 isolasjonsplate
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB

Funksjoner

Normer	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Driftsstrøm maks.	780 A
Merkestrøm (UL)	780 A
Elektriske verdier UL (SCCR)	52,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
Merkestøtspenning Uimp	12 kV
Målespenning	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Merkeisolasjonsspenning Ui	1 000 V AC 1 500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115,5 kA
Kortslutningsfasthet/t	45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Polantall	3-polet
Pakker for best.nr.	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
Frekvensen til grunnsvingningen	50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %

Funksjoner

Passer for samleskinner	30 x 5/10
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Dimensjoner	Bredde: 154 mm Høyde: 240 mm Dybde: 77 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,88 kg
Bruttovekt	1,924 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,297
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,32
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC002270
Produktbeskrivelse	RX Rekkeforbindelse inkl. kontakt for RiLineX Board 3-polet

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration