

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.200

RiLineX-tilkoblingsadapter

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.200 - RiLineX-tilkoblingsadapter

RiLineX-tilkoblingsadapter for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatet har snap-on-montering, push-in-ledertilkobling og halvautomatisk justering av samleskinnenes tykkelse mellom 5 og 10 mm.



Funksjoner

Art.nr	RX 9360.200
Fordeler	Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005
Merkestrøm (maks.)	67 A
Driftsstrøm maks.	76 A
Merkestrøm rund leder	76 A
Merkestrøm rund leder (UL)	66 A
Elektriske verdier UL (SCCR)	5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 35 kA - 480 V, automatsikring maks. 60 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 100 A, JDDZ/7
Effekt-utgang	oppe/nede
For skinner med senteravstand	60 mm

Funksjoner

Polantall	3-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 26,8 mm Høyde: 239,2 mm Dybde: 103,3 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 16 mm ²
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Målespenning	800 V AC 800 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508
Merkestøtspenning Uimp	8 kV
Merkeisolasjonsspenning Ui	800 V
Tapseffekt maks.	7 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Drifts-luftfuktighet maks.	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
For skinnetykkelse	1,5 - 16 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,2 kg
Bruttovekt	1,656 kg

Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,4
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX tilkoblingsadapter 3-polet, BH: 27x240, ledertilkobling maks. 16 mm ²

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration