

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.500

RiLineX CB-apparatadapter

Stat: 19.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.500 - RiLineX CB-apparatadapter

RiLineX CB apparatadapter (3-polet, maks. 160 A) for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatbredden er 81 mm. Takket være «Easy-Fix»-konseptet kan adapter og bryter installeres uavhengig av hverandre. Dette konseptet er tilgjengelig for alle vanlige produsenter. Adapteren har verktøyfri snap-on-montering med halvautomatisk justering av skinnetykkelsen mellom 5 og 10 mm. Versjon for kabeluttak i bunnen.



Funksjoner

Art.nr	RX 9360.500
Utførelse	Easy Fix
Fordeler	Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Rask og enkel forhåndsmontering av standard bryter typer utenfor koblingsskapet
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. 3 tilkoblingsrom-avdeknings
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Merkestøtspenning Uimp	8 kV

Funksjoner

Målespenning	690 V AC 600 V AC (UL)
Merkeisolasjonsspenning U_i	1 000 V
Rated impulse withstand current	80 kA
Smussklasse	3
Polantall	3-polet
Effekt-utgang	nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Egnet for produsent (type)	ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160) BTicino (M1 160) Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H, NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160) Eaton (NZM1) Fuji Electric (BW125JAG-3P) Hager (P160) Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125) Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF) Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX ³ 160) LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160) Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV) OEZ (BC160) Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16) Sassin (3SM8L-100) Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Frekvensen til grunnsvingningen	50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %

Funksjoner

Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Driftstemperaturområde	-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Dimensjoner	Bredde: 82 mm Høyde: 252 mm Dybde: 63 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1,364 kg
Bruttovekt	1,367 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,28
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX CB apparatadapter 160 A, 3-polet, versjon: Easy Fix, kabelutgang i bunnen, B: 81 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration