

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.512

# RiLineX CB-apparatadapter

Stat: 27.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.512 - RiLineX CB-apparatadapter

RiLineX CB apparatadapter (3-polet, maks. 250 A) for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatbredden er 105 mm. Takket være «Easy-Fix»-konseptet kan adapter og bryter installeres uavhengig av hverandre. Dette konseptet er tilgjengelig for alle vanlige produsenter. Adapteren har verktøyfri snap-on-montering med halvautomatisk justering av skinnetykkelsen mellom 5 og 10 mm. Versjon for kabeluttak i bunnen.



## Funksjoner

Art.nr	RX 9360.512
Utførelse	Easy Fix
Fordeler	Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Rask og enkel forhåndsmontering av standard bryter typer utenfor koblingsskapet
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. 3 tilkoblingsrom-avdeknings
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Merkestøtspenning Uimp	8 kV

# Funksjoner

Målespenning	690 V AC 600 V AC (UL)
Merkeisolasjonsspenning $U_i$	1 000 V
Smussklasse	3
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	15 x 6 mm
Polantall	3-polet
Effekt-utgang	nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M8
Egnet for produsent (type)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX <sup>3</sup> 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H, NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Frekvensen til grunnsvingningen	50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

# Funksjoner

Driftstemperaturområde	-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Dimensjoner	Bredde: 105 mm Høyde: 252 mm Dybde: 63 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,7 kg
Bruttovekt	1,792 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,608
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,84
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX CB apparatadapter 250 A, 3-polet, versjon: Easy Fix, kabelutgang i bunnen, B: 105 mm

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration