



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.513

RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Stat: 30.07.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.513 - RiLineX Circuit-breaker component adaptor

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Funksjoner

Bestillingsnr.	RX 9360.513
Utførelse	Easy Fix
Fordeler	Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen Tool-free changeover of the cable outlet Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005 RAL 35745
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Driftsstrøm maks.	250 A
Merkestrøm (UL)	210 A
Merkestøtspenning Uimp	12 kV
Målespenning	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1 000 V
Rated impulse withstand current	80 mA
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3

Funksjoner

Polantall	3-polet
Effekt-utgang	oppe
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M8
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Frekvensen til grunnsvingningen	50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Driftstemperaturområde	-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Dimensjoner	Bredde: 105 mm Høyde: 252 mm Dybde: 63 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------