


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.535

RiLineX CB-apparatadapter

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.535 - RiLineX CB-apparatadapter

RiLineX CB apparatadapter (3-polet, maks. 630 A) for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatbredden er 140 mm. Takket være «Easy-Fix»-konseptet kan adapter og bryter installeres uavhengig av hverandre. Dette konseptet er tilgjengelig for alle vanlige produsenter. Adapteren har verktøyfri snap-on-montering med halvautomatisk justering av skinnetykkelsen mellom 5 og 10 mm. Kabelutløpet kan tilpasses individuelle behov ved å konvertere uttaket i bunnen eller toppen.



Funksjoner

Art.nr	RX 9360.535
Utførelse	Easy Fix
Fordeler	Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Rask og enkel forhåndsmontering av standard bryter typer utenfor koblingsskapet
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. 3 klemmedeksler
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Merkestøtspenning Uimp	8 kV

Funksjoner

Målespenning	690 V AC 600 V AC (UL)
Merkeisolasjonsspenning U_i	1 000 V
Smussklasse	3
Polantall	3-polet
Effekt-utgang	oppe/nede
Tverrsnitt	29 mm ² 6 mm ²
Egnet for produsent (type)	Du finner enkelt den apparatadapteren som passer, med veiledningen som kan lastes ned.
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Frekvensen til grunnsvingningen	50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Driftstemperaturområde	-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Dimensjoner	Bredde: 145 mm Høyde: 325,8 mm Dybde: 76,4 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	5 kg
Bruttovekt	5,206 kg
Kobberandel (kg / stk.)	2,64
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,05
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX CB apparatadapter 630 A, 3-polet, versjon: Easy Fix, B: 140 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration
