

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.780

## RiLineX apparatadapter

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.780 - RiLineX apparatadapter

RiLineX apparatadapter (80 A, 3-polet, inkl. tilkoblingskabler) i bredde 54 mm for 60 mm samleskinnesystemer. Med montert, verktøyfritt justerbar monteringsskinne for snap-on-montering av apparatene.



## Funksjoner

Art.nr	RX 9360.780
Utførelse	med tilkoblingsledning
Fordeler	For montering av utstyr for montering av DIN-skinner, f.eks. motorstartere Ferdigkonfeksjonert tilkoblingsledning Enkel plug-in-låsing av apparatskinnene Valgfri beskyttelse mot forskyvning av apparatet Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Enkel montering Reduksjon av artikkelutvalget gjennom koordinert tilbehør
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005 RAL 35745
Tilkoblingsledninger (AWG)	AWG 4
Merkestrøm (maks.)	80 A
Merkestrøm rund leder	80 A

# Funksjoner

Merkestrøm rund leder (UL)	80 A
Elektriske verdier UL (SCCR)	100 kA - 600 V, sikring klasse RK5 maks. 60 A, JDDZ/7 20 kA - 600 V, automatsikring maks. 60 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 52 A, NHJH/7
Effekt-utgang	oppe
For skinner med senteravstand	60 mm
Lengde tilkoblingskabel	130 mm
Polantall	3-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 54 mm Høyde: 239,4 mm Dybde: 36,2 mm
Bæreskinner antall/høyde	1 / 10 mm
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Målespenning	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkeenhet	4 stk.

## Funksjoner

---

Nettovekt	2,12 kg
Bruttovekt	2,15 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,209
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX apparatadapter 80 A, AWG 4, 3-polet, B: 54 mm

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration