

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.802

RiLineX skrusikringselement

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.802 - RiLineX skrusikringselement

RiLineX skrusikringselement for 60 mm samleskinnesystemer. For smeltesikring D 01 (med monteringsring) og D 02 (E18). Med optisk LED-sikringsovervåking. For sikker kontakt med sikringen har ikke apparatet skruelokk, men sikringsholder som kan låses når den er åpen og plomberes når den er lukket. En strekkfjærklemme på opptil 16 mm² i en vinkel på 45° forenkler ledertilkoblingen. Enheten er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon og har en halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.



Funksjoner

Art.nr	RX 9360.802
Fordeler	Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelokk) Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Optisk LED-sikringsovervåking Spenningsstest gjennom separat åpning Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm ² Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelokk
Produktendring	(Sekundær)
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 35745 RAL 9005
Leveringsomfang	4 stykk skrusikringselementer 12 reduksjonsstykker for sikringer D 01

Funksjoner

Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Trekkfjærklemme
Driftsstrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	400 V AC
Effekt-utgang	nede
Polantall	3-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 26,8 mm Høyde: 253,8 mm Dybde: 89,8 mm
Tilkobling av rundledere	16 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Målespenning	400 V AC
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC/DIN EN 60 947-3
Merkeisolasjonsspenning U _i	1 000 V
Tapseffekt maks.	5,5 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Drifts-luftfuktighet maks.	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Brukskategori	AC-21B (400 V/100 A)
Sikringsinnsatser	D 02-E 18
Pakkeenhet	4 stk.

Funksjoner

Nettovekt	1,432 kg
Bruttovekt	1,437 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,55
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
Produktbeskrivelse	RX skruesikringselement 63 A, 3-polet, D 02-E 18, med LED, B: 27 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration
--------------	--------------------------------------