

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.805

# RiLineX skrusikringselement

Stat: 08.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.805 - RiLineX skrusikringselement

RiLineX skrusikringselement for 60 mm samleskinnesystemer. For smeltesikring D 01 (med monteringsring) og D 02 (E18). Med elektronisk og optisk LED-sikringsovervåking via signalkontakter. For sikker kontakt med sikringen har ikke apparatet skruelekk, men sikringsholder som kan låses når den er åpen og plomberes når den er lukket. En strekkfjærklemme på opptil 16 mm<sup>2</sup> i en vinkel på 45° forenkler ledertilkoblingen. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon og har en halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.



## Funksjoner

Art.nr	RX 9360.805
Utførelse	med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Fordeler	Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelekk) Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Optisk LED-sikringsovervåking Spenningstest gjennom separat åpning Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm <sup>2</sup> Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelekk
Product modification	(Sekundær)
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 35745 RAL 9005
Leveringsomfang	4 stykk skrusikringselementer 12 reduksjonsstykker for sikringer D 01
Driftsstrøm maks.	63 A

# Funksjoner

Effekt-utgang	nede
Polantall	3-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 35,8 mm Høyde: 253,8 mm Dybde: 89,8 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde kabler, fintrådet med endehylse AWG	AWG 16 - AWG 6
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde kabler, flertrådet AWG	AWG 16 - AWG 6
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Målespenning	400 V AC
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC/DIN EN 60 947-3
Rated insulation voltage	1 000 V
Power dissipation (max.)	5,5 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %

# Funksjoner

---

Brukskategori	AC-21B (400 V/100 A)
Sikringsinnsatser	D 02-E 18
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1.796
Bruttovekt	1.8
Kobberandel (kg / stk.)	0.07
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------