

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.805

RiLineX skrusikringselement

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.805 - RiLineX skrusikringselement

RiLineX skrusikringselement for 60 mm samleskinnesystemer. For smeltesikring D 01 (med monteringsring) og D 02 (E18). Med elektronisk og optisk LED-sikringsovervåking via signalkontakter. For sikker kontakt med sikringen har ikke apparatet skruelukk, men sikringsholder som kan låses når den er åpen og plomberes når den er lukket. En strekkfjærklemme på opptil 16 mm² i en vinkel på 45° forenkler ledertilkoblingen. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon og har en halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.



Funksjoner

Art.nr	RX 9360.805
Fordeler	Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelukk) Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Optisk LED-sikringsovervåking Spenningstest gjennom separat åpning Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm ² Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelukk
Produktendring	(Sekundær)
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 35745 RAL 9005
Leveringsomfang	4 stykk skrusikringselementer 12 reduksjonsstykker for sikringer D 01

Funksjoner

Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Trekkfjærklemme
Driftsstrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	400 V AC
Effekt-utgang	nede
Polantall	3-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 35,8 mm Høyde: 253,8 mm Dybde: 89,8 mm
Tilkobling av rundledere	16 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Målespenning	400 V AC
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC/DIN EN 60 947-3
Merkeisolasjonsspenning U _i	1 000 V
Tapseffekt maks.	5,5 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Drifts-luftfuktighet maks.	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Brukskategori	AC-21B (400 V/100 A)
Sikringsinnsatser	D 02-E 18
Pakkeenhet	4 stk.

Funksjoner

Nettovekt	1,796 kg
Bruttovekt	1,8 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,02
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
Produktbeskrivelse	RX skruesikringselement 63 A, 3-polet, D 02-E 18, med LED og sikringsovervåking, B: 36 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration
--------------	--------------------------------------