

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.825

RiLineX sikringslastskillebryter

Stat: 03.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.825 - RiLineX sikringslastskillebryter D-Switch

RiLineX sikringslastskillebryter for 60 mm samleskinnesystemer. For bruk med D 01 (via monteringsring) og D 02 smeltesikringer (maks. 63 A). Også egnet for bruk med 10 x 38 mm sylindrelåser ved hjelp av de medfølgende holdefjærene. Integrert optisk LED-sikringsovervåking. Bryteren kan låses i av- og på-posisjon. Strekkfjærklemmer på opptil 16 mm² i en vinkel på 45° gjør det enklere å koble til lederne. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon med halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.



Funksjoner

Art.nr	RX 9360.825
Fordeler	Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelukk) Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Optisk LED-sikringsovervåking Spenningsstest gjennom separat åpning Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm ² Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelukk
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
General colour	RAL 35745 RAL 9005
Leveringsomfang	4 sikringslastskillebrytere 12 reduksjonsstykker for sikringer D 01
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Trekkfjærklemme

Funksjoner

Driftsstrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	400 V AC
Effekt-utgang	nede
Polantall	3-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 26,8 mm Høyde: 263 mm Dybde: 104,2 mm
Tilkobling av rundledere	16 mm ²
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC/DIN EN 60 947-3
Merkeisolasjonsspenning U _i	800 V
Tapseffekt maks.	5,5 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Brukskategori	AC-22B (400 V/100 A)
Sikringsinnsatser	D 02-E 18
Pakkeenhet	4 stk.
Nettvekt	1,784 kg
Bruttvekt	1,792 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,105

Funksjoner

Tolltariffnummer	85365080
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX-sikringslastskillebryter 63 A, 3-polet, med LED, B: 27 mm (D-Switch)

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration
--------------	--------------------------------------
