

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.300

RiLineX-tilkoblingsadapter

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.300 - RiLineX-tilkoblingsadapter

RiLineX-tilkoblingsadapter for 60 mm samleskinnesystemer. Egnert for dobbel tilkobling (skinne). Valgfri faseavstand. Kun egnert for 10 mm samleskinner.



Funksjoner

Art.nr	RX 9361.300
Fordeler	Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005
Merkestrøm (maks.)	1 500 A
Driftsstrøm maks.	1 500 A
Merkestrøm laminert kobberskinne	1 500 A
Merkestrøm laminert kobberskinne (UL)	1 380 A
Elektriske verdier UL (SCCR)	52,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 2000 A, JDDZ/7
Effekt-utgang	oppe/nede
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm

Funksjoner

Polantall	1-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 72,3 mm Høyde: 119,4 mm Dybde: 117,4 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	50 x 20 mm
Passer for samleskinner	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Målespenning	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508
Merkestøtspenning Uimp	12 kV
Merkeisolasjonsspenning Ui	1 000 V
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Drifts-luftfuktighet maks.	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Antall tilkoblinger	2
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,65 kg
Bruttovekt	0,688 kg

Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,69
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX tilkoblingsadapter 1-polet, BH: 72x120 mm, klemmerom BH: 50x10 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration