

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9361.315**

**RiLineX-tilkoblingsadapter**

Stat: 30.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9361.315 - RiLineX-tilkoblingsadapter

RiLineX-tilkoblingsadapter for 60 mm samleskinnesystemer. Tilkoblingsadapteren er 1-polet og passer til en dobbel tilkobling (rund-/sektorleder). Faseavstanden kan velges fritt. Apparatet kan brukes til L1/L2/L3/N. Adapteren imponerer med sin kompakte konstruksjon. Demontering kan kun utføres ved hjelp av verktøy. Ledningstilkoblingen kan gjøres både ovenfra og nedenfra. Klemmene muliggjør fullstendig gjennomgående kabling. Montering skjer ved å klikke den enkelt på plass på RiLineX-board. Adapteren kan enkelt monteres på RiLine60. Den har høy kortslutningssikkerhet og en berøringsbeskyttelse som er enkel å montere.



## Funksjoner

Art.nr	RX 9361.315
Fordeler	Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005
Merkestrøm (maks.)	864 A
Driftsstrøm maks.	1 060 A
Merkestrøm rund leder	1 060 A
Merkestrøm rund leder (UL)	980 A
Elektriske verdier UL (SCCR)	27,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 2000 A, JDDZ/7

# Funksjoner

Effekt-utgang	oppe/nede
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Polantall	1-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 54,1 mm Høyde: 119,4 mm Dybde: 163,4 mm
Tilkobling av rundledere	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskinner	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Målespenning	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508
Merkestøtspenning Uimp	12 kV
Merkeisolasjonsspenning Ui	1 000 V
Tapseffekt maks.	105 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2X
Drifts-luftfuktighet maks.	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Antall tilkoblinger	2

# Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,8 kg
Bruttovekt	0,892 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,47
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	<p>RiLineX-tilkoblingsadapter for 60 mm samleskinnesystemer. Tilkoblingsadapteren er 1-polet og passer til en dobbel tilkobling (rund-/sektorleder). Faseavstanden kan velges fritt. Apparatet kan brukes til L1/L2/L3/N. Adapteren imponerer med sin kompakte konstruksjon. Demontering er kun mulig med verktøy. Ledningstilkoblingen kan gjøres både ovenfra og nedenfra. Klemmene muliggjør fullstendig gjennomgående kabling. Monteringen skjer ved å klikke den enkelt på plass på RiLineX-board. Adapteren kan enkelt monteres på RiLine60. Den har høy kortslutningssikkerhet og en berøringsbeskyttelse som er enkel å montere.</p>

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration